



Display multifungsi untuk memantau putaran, kecepatan dan waktu

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC



potongan panel 91 x 43 mm



Karakteristik produk

Dimensi [mm] 48 x 112 x 116

Aplikasi

Aplikasi evaluasi dan display universal untuk semua unit fisik yang dapat diperoleh dari urutan pulsa

Data kelistrikan

Frekuensi AC [Hz] 50...60
Tegangan pengoperasian [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Konsumsi arus [mA] 100

Input/output

Jumlah input dan output Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 4; Jumlah output analog: 1

Input

Jumlah input digital 2

Output

Jumlah output digital 4
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20
Beban maks. [Ω] 270
Output tegangan analog [V] -10...10
Pelindung beban berlebih ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [$^{\circ}\text{C}$] -20...60
Suhu penyimpanan [$^{\circ}\text{C}$] -25...70
Perlindungan IP 65
Terminal peringkat perlindungan IP 20

Pengujian/persetujuan


EME EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4



Display multifungsi untuk memantau putaran,
kecepatan dan waktu

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

Data teknis		
Berat	[g]	352
Tipe pemasangan		potongan panel: 91 x 43 mm
Dimensi	[mm]	48 x 112 x 116
Material		Noryl UL94-V-0
Elemen display/pengoperasian		
Display	display berwarna	display LCD grafis penuh, layar sentuh
Koneksi listrik		
terminal sekrup:		
Koneksi		



NC: tidak digunakan