



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSS0010H04

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC006
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas	
Bebas dari silikon	ya	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...90
Perlindungan	IP 67; IP 68; IP 69K	
Pengujian/persetujuan		
Ketahanan terhadap getaran	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
		50 siklus frekuensi, 1 oktaf per menit, pada 3 sumbu
Tahan guncangan	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 mdtk setengah sinus; 6 guncangan masing-masing di setiap arah sepanjang tiga sumbu koordinat / -40 °C / 85 °C
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 mdtk; 4000 guncangan masing-masing pada setiap arah dari 3 sumbu koordinat / -20 °C / 50 °C
Perubahan suhu yang cepat	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 siklus



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSS0010H04

Pengujian semprotan garam	EN 60068-2-52 Kb	tingkat keparahan 5 (4 siklus pengujian)
---------------------------	------------------	--

Data teknis

Dimensi	[mm]	27 x 15 x 39
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
WH =	putih