




Kabel koneksi

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik	
Aplikasi	CAN bus	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...80
Perlindungan		IP 68
Data teknis		
Berat	[g]	100.7
Dimensi	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
Material		PUR
Material bodi detakan		PUR
Material mur		seng tuang, berlapis nikel
Kesesuaian rantai tarik		ya
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	radius pembengkokan untuk pemasangan tetap	min. 5 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
	siklus pembengkokan	> 1 Mio.



Kabel koneksi


VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 1 m, PUR, Bebas halogen, ungu, Ø 7.2 mm, berpelindung; terpilin; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm) / terpilin + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm) / terpilin
Kabel: 1 m, PUR, Bebas halogen, ungu, Ø 7.2 mm, berpelindung; 1: 1 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm)

Koneksi



BK = Warna core :
BU = hitam
RD = biru
WH = merah
screen = putih
 penutup

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm

