

# E11359




## Kabel koneksi

VDOGF040MSS00,3H04STGF040MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC310

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



### Aplikasi

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Fitur khusus       | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas |
| Bebas dari silikon | ya                                                      |

### Data kelistrikan

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Tegangan pengoperasian [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Kelas perlindungan         | III               |
| Total beban arus maks. [A] | 3                 |

### Kondisi pengoperasian

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
| Perlindungan      | IP 68    |

### Data teknis

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Material              | PUR                      |
| Material bodi detakan | PUR                      |
| Material mur          | kuningan, berlapis nikel |

### Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|



## Kabel koneksi

VDOGF040MSS00,3H04STGF040MSS

### Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm



### Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.4 mm; 4 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm )

### Koneksi



### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm

