


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Untuk digunakan di lingkungan industri

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Jangkauan fiber optik

[mm]

70

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

100

OCF (High Power)

Jangkauan fiber optik

[mm]

630

OO50

Jangkauan fiber optik

[mm]

300

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...70

Data teknis

Berat

[g]

48.5

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

E20633



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

Panjang kepala pendeteksian [mm]	35
Panjang total [mm]	2000
Radius pembengkokan min. [mm]	30
Susunan fiber	⦿
Diameter core [mm]	2 x 1
Material fiber	PMMA
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PE

Aksesori

Item dikirim	mur segi enam: 2 x M6 (3,1 mm), baja tahan karat washer pengunci bergerigi: 2
Aksesori (opsional)	Pemotong untuk fiber optik:, E20600

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------