


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M



1 dapat dibengkokkan

Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Untuk digunakan di lingkungan industri

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Jangkauan fiber optik

[mm]

15

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

25

OCF (High Power)

Jangkauan fiber optik

[mm]

220

OO50

Jangkauan fiber optik

[mm]

60

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...70

Data teknis

Berat

[g]

34.5

Versi kepala pendeteksian

dapat dibengkokkan

Panjang total

[mm]

2000

Radius pembengkokkan min.

[mm]

16

Susunan fiber



Diameter core

[mm]

2 x 0.5

Material

selongsong berulir: kuningan dilapisi perunggu putih

Material fiber

PMMA

Material kepala fiber

baja tahan karat (1.4301/304)

Material selubung fiber

PE

Aksesori

Item dikirim

mur segi enam: 2 x M4

washer pengunci bergerigi: 2

mur bergerigi: 1 x M11

E20748



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Aksesori (opsional)	Pemotong untuk fiber optik:, E20600
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah