


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Radius pembengkokan kecil

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Jangkauan fiber optik

[mm]

10

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

10

OCF (High Power)

Jangkauan fiber optik

[mm]

160

OO50

Jangkauan fiber optik

[mm]

30

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...60

Data teknis

Berat

[g]

33.5

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M4

E21106



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Panjang kepala pendeteksian [mm]	23
Panjang total [mm]	2000
Radius pembengkokan min. [mm]	3
Susunan fiber	⦿
Diameter core [mm]	0.5
Diameter fiber [mm]	2x 217 x 0.06
Diameter eksternal [mm]	1
Material fiber	PMMA
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PE

Aksesori

Item dikirim	mur segi enam: 2 x M4
	washer pengunci bergerigi: 2
	mur bergerigi: 1 x M11
Aksesori (opsional)	Pemotong untuk fiber optik:, E20600

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------