


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m



1 lubang pemasangan

Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Untuk digunakan di lingkungan industri

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OBF; OO50; OCF

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

70

OO50

Jangkauan fiber optik

[mm]

150

OCF (High Power)

Jangkauan fiber optik

[mm]

530

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...70

Data teknis

Berat

[g]

45.2

E21312



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

Versi kepala pendeteksian	bersiku
Tinggi kepala pendeteksian [mm]	3
Lebar kepala pendeteksian [mm]	11
Panjang kepala pendeteksian [mm]	15
Dimensi probe [mm]	3 x 11 x 15
Panjang total [mm]	2000
Radius pembengkokan min. [mm]	2
Susunan fiber	⦿
Diameter core [mm]	1
Material fiber	PMMA
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	PE

Aksesori

Item dikirim	mur segi enam: 2 x M2, baja tahan karat
Aksesori (opsional)	Pemotong untuk fiber optik:, E20600

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------