


Adaptor pengelasan untuk sensor ketinggian

WELDING ADAPTER 50/D16



Aplikasi	
Desain	untuk sensor ketinggian kapasitif LK, LI, LT, LL
Instalasi	Pemasangan klem
Peringkat tekanan [bar]	0.5
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	0...80
Pengujian/persetujuan	
Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis	
Berat [g]	394.5
Dimensi [mm]	Ø 50 / L = 37.5
Material	flensa: baja tahan karat; Mur pengunci: baja tahan karat; spacer: kuningan; ring penjepit: FKM
Torsi pengencangan [Nm]	6...9
Koneksi sensor	Ø 16 mm
Koneksi proses	adaptor pengelasan Ø 50 mm
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah