


Mekanisme draw-wire untuk encoder

DRAW WIRE 1900



1 ring Ø 5mm

Karakteristik produk

Desain poros	poros solid
Diameter poros [mm]	6

Aplikasi

Desain	untuk encoder dengan flensa sinkronisasi 58 mm dan poros solid 6 mm
--------	---

Akurasi/deviasi

Akurasi	± 0.02 % FSO
Kemampuan pengulangan	± 0,006 % FSO

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...85
Suhu penyimpanan [°C]	-40...85
Kelembapan penyimpanan [%]	5...95; (non kondensasi)

Pengujian/persetujuan

Tahan guncangan	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Ketahanan terhadap getaran	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Data teknis

Berat [g]	598.5
-----------	-------



Mekanisme draw-wire untuk encoder

DRAW WIRE 1900

Diameter flensa atas	[mm]	58	
Material		casing: aluminium; kawat: baja tahan karat dilapisi poliamida	
Desain poros		poros solid	
Diameter poros	[mm]	6	
Panjang pengukuran maks.	[mm]	1900	
Lingkar gulungan kabel	[mm]	150	
Diameter kawat	[mm]	0.45	
Koneksi kawat		5,5; (ring)	
Karakteristik kabel	kecepatan perpindahan kawat maks.	[m /s]	2
	akselerasi kawat maks.	[g]	12
	gaya ekstensi maks.	[N]	5
	gaya retraksi min.	[N]	3,5
Flensa pemasangan		flensa sinkronisasi	
Keterangan			
Jumlah paket		1 buah	

E61439



Mekanisme draw-wire untuk encoder

DRAW WIRE 1900

Diagram dan grafik

Petunjuk pemasangan

