


Mekanisme draw-wire untuk encoder

DRAW WIRE 3000



1 set sekrup

Karakteristik produk

Desain poros	poros solid
Diameter poros [mm]	6

Aplikasi

Desain	untuk encoder dengan flensa sinkronisasi 58 mm dan poros solid 6 mm
--------	---

Akurasi/deviasi

Akurasi	± 0.012 % FSO
Kemampuan pengulangan	$\pm 0,005$ % FSO

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-40...80
Suhu penyimpanan [°C]	-40...80
Kelembapan penyimpanan [%]	5...95; (non kondensasi)

Data teknis

Berat [g]	598.5
Diameter flensa atas [mm]	58
Material	casing: seng cetak/plastik; kawat: baja tahan karat dilapisi poliamida
Desain poros	poros solid
Diameter poros [mm]	6

E61441



Mekanisme draw-wire untuk encoder

DRAW WIRE 3000

Panjang pengukuran maks.	[mm]	3000	
Lingkar gulungan kabel	[mm]	200	
Diameter kawat	[mm]	0.87	
Koneksi kawat		M6	
Karakteristik kabel	kecepatan perpindahan kawat maks.	[m /s]	0,8
	akselerasi kawat maks.	[g]	1
	gaya ekstensi maks.	[N]	3
	gaya retraksi min.	[N]	2,5
Flensa pemasangan		flensa sinkronisasi	

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Diagram dan grafik

Petunjuk pemasangan

