




Tag RFID

ID-TAG/M5x16,5/05



1 bagian tengah tag



Aplikasi

Aplikasi	pengkodean carrier benda kerja pada konveyor perutean	
Suhu pengoperasian (aktif)	[°C]	-25...85
Suhu puncak (pasif)	[°C]	120; (durasi tes: 1 x 100 h)

Data kelistrikan

Frekuensi pengoperasian	[MHz]	0,125
Ukuran memori	[bit]	2048
Siklus pembacaan maks.		tidak terbatas
Siklus penulisan maks.		100000

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...90
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

Tahan guncangan	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Ketahanan terhadap getaran	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz

Data teknis

Berat	[g]	4,5
Casing		tipe berulir
Tipe pemasangan		pemasangan sekrup
Dimensi	[mm]	M5 x 0,8 / L = 16,5
Penamaan ulir		M5 x 0,8
Material		PA hitam

Keterangan

Keterangan	suhu puncak 1 x 100 h	
	Suhu penyimpanan 1 x 1000 h	
	guncangan 3 Achsen je 1084 Schocks	
	getaran 3 Achsen je 8 h	
Jumlah paket	10 buah	