

Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSN0002H04/1G/1D



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya
Kompatibel dengan cat	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 30 DC
Kelas perlindungan	II
Daya input maks. [mW]	grup II: 1000; grup III: 1000
Total beban arus maks. [A]	1

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...85
Catatan tentang suhu sekitar	untuk penggunaan di area berbahaya: suhu sekitar sesuai dengan penanda unit
Perlindungan	IP 67; (jika digunakan di luar area berbahaya: IP 68 / IP 69K)

Pengujian/persetujuan

Persetujuan	BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
Tanda ATEX	Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
	Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSN0002H04/1G/1D


Klasifikasi keamanan		
Kapasitansi internal maks.	[nF]	0.2
Induktansi internal maks.	[μH]	4

Data teknis		
Berat	[g]	102.7
Dimensi	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
Material		casing: TPU oranye; Segel: FKM
Material mur		kuningan, berlapis nikel


Keterangan		
Keterangan		Kondisi khusus untuk pengoperasian aman berlaku untuk penggunaan di area berbahaya. Perhatikan catatan yang sesuai dalam petunjuk pengoperasian (bagian terkait perlindungan Ex).
Jumlah paket		1 buah

Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, biru, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm)		

Koneksi listrik - soket		
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm		



Koneksi



BK = Warna core :
 BN = hitam
 BU = coklat
 WH = biru
 putih