


**Termékjellemzők**

Frekvenciatartomány [Hz]	0,1...12000
Kommunikációs interfész	Ethernet

Felhasználási terület

Kivitel	paraméterezés PC szoftveren keresztül VES004
Alkalmazás	folyamatos rezgésfelügyelet

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]	20
Üzemi feszültség [V]	24 DC; (IEPE bemenet használatakor: 24 V + 20%; IEPE = beépített piezoelektromos töltéserősítő)
Áramfelvétel [mA]	200; (24 V)
Védelmi osztály	III

Bemenetek / kimenetek

Kimenetek és bemenetek teljes száma	16; (beállítható)
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 8; Analóg bemenetek száma: 2; dinamikus bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 10; Analóg kimenetek száma: 1

Bemenetek

Összes bemenet száma	10
Digitális bemenetek száma	8; (beállítható)
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	HTL



Diagnosztikai elektronika rezgésérzékelőkhöz

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Analóg bemenetek száma	2
Analóg bemenet (áram) [mA]	4...20
Analóg bemenet felbontása	12
Dinamikus bemenetek száma	4
Dinamikus bemenet - jel	0...10 mA / IEPE / 4...20 mA
Dinamikus bemenet - felbontás [bit]	16
Dinamikus bemenet - frekvenciatartomány [Hz]	0,1...12000
Dinamikus bemenet - mintavételi sebesség [kSamples]	100

Kimenetek	
Összes kimenet száma	10
Kimeneti jel	kapcsoló jel; analóg jel
Elektromos kivitel	PNP
Digitális kimenetek száma	10; (beállítható)
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Analóg kimenetek száma	1; (beállítható)
Analóg áram kimenet [mA]	0...22; (0...10 V)
Max. terhelés [Ω]	500
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Mérési / beállítási tartomány	
Frekvenciatartomány [Hz]	0,1...12000

Interfész	
Kommunikációs interfész	Ethernet
Protokoll	TCP/IP

Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	0...70
Tárolási hőmérséklet [°C]	0...70
Védettség	IP 20

Tesztetek / engedélyek		
EMC	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	
MTTF	[év]	89
UL minősítés	Ta	70 °C
	Enclosure type	Type 1
	tápellátás	Limited Voltage/Current
	UL fájl száma	E251902



Diagnosztikai elektronika rezgésérzékelőkhöz

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Mechanikai adatok	
Súly [g]	442,6
Ház	műanyagház
Szerelés módja	sín; (TH35/EN60715)
Méreték [mm]	114 x 50 x 105
Anyagok	PA
Adatmemória	
Előzmény memória	igen
Adatmemória puffertelt	igen
Adatmemória típusa	gyűrű memória; FIFO
Valós idejű óra	igen
Memóriahely	belső
Memória intervallum	min. 1 min
Memória mérete	881664 adat rekord
Tartozékok	
Tartozékok (választható)	keresztezett Ethernet összekötő kábel PC-hez történő közvetlen csatlakozáshoz
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Diagnosztikai elektronika rezgésérzékelőkhöz

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Elektromos csatlakozás

Combicon: ; Maximális kábelhossz: 250 m

Csatlakozás

