


Átjáró vezeték nélküli rezgésérzékelőkhöz

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20



- 1 USB interfész
- 2 tápellátás
- 3 Ethernet-interfész
- 4 nyílás micro SIM kártyához
- 5 konfigurálás gomb



Felhasználási terület

Rádió jóváhagyás ehhez:

USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Brazília

Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan

A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

3,6 DC; (lítium-tionil-klorid akkumulátor lítium-tionil-klorid akkumulátor; akkumulátor élettartam > 4 év; (környezeti feltételektől és beállításoktól függően); az akkumulátor nem cserélhető)

Áramfelvétel [mA]

< 200

Védelmi osztály

III

Szoftver / programozás

Paraméterezési lehetőségek

MQTT; ifm IoTcore

Interfész

Kommunikációs interfész

WLAN; Mobil hálózatok; Ethernet

Ethernet

Csatlakozó típusa

RJ45

Protokoll

TCP/IP



Átjáró vezeték nélküli rezgésérzékelőkhöz

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

Használati típus	adatátvitel	
ISM		
Frekvenciasáv	2,4 GHz	
Biztonsági szabvány	AES-128	
Protokoll	saját	
Használati típus	érzékelő csatlakozás	
Megjegyzés az interfészekhez	maximális érzékelő-csatlakozások száma: 30	
Mobil hálózatok		
Átviteli szabvány	2G négysávós GSM; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT	
Használati típus	adatátvitel	
USB		
Csatlakozó típusa	USB A	
Használati típus	firmware frissítés	
WLAN		
Frekvenciasáv	2,4 GHz	
Biztonsági szabvány	WPA2	
Használati típus	adatátvitel	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...50
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség	IP 20	
Tesztek / engedélyek		
EMC	DIN EN 301489-1	
	DIN EN 301489-17	
	DIN EN 301489-52	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	423
Méretek	[mm]	Ø 95
Anyagok	PA; ABS	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	státusz	1 x LED
Tartozékok		
Szállított tételek	összeszerelési tartozék, falra történő szereléshez tápegység	
Megjegyzések		
Megjegyzések	nincs SIM-kártya	
Csomagolási egység	1 db	