


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC508A + E7000A

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 panel untuk pelabelan
2 pengaman adaptor inframerah



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA]	50
Total beban arus maks. [A]	2
Watchdog terintegrasi	ya

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 4
-------------------------	--------------------------

Output

Desain kelistrikan	AS-i
Jumlah output digital	4
Sirkuit	PNP
Rentang tegangan DC [V]	15...30; (sesuai PELV)
Beban arus maks. per output [mA]	1000; (kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1))
Tahan dari hubung singkat	ya
Terpisah secara elektrik	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	0...40
Perlindungan	IP 67



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Pengujian/persetujuan					
Tanda ATEX	II 3G EEx nA II T6 X				
	II 3D T60 °C IP 67 X				
EME	EN 50295				
Klasifikasi AS-i					
Versi AS-i	2.1				
Pengalamatan AS-i	Pengalamatan IR dimungkinkan				
Mode pengalamatan yang lebih luas	tidak				
Profil AS-i	S-8.0.E				
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	8			
Kode ID AS-i	[hex]	0.E			
Sertifikat AS-i masih diajukan	ya				
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	soket	O-1	O-2	O-3	O-4
	pin	4	4	4	4
Data teknis					
Tipe pemasangan	Interface AS-i untuk bagian bawah FC-E				
Material	PBT				
Elemen display/pengoperasian					
Display	operasi			LED, hijau	
	kesalahan			LED, merah	
	fungsi			LED, kuning	
Aksesori					
Item dikirim	AC5003				
Keterangan					
Keterangan	Gunakan konektor M12 dengan mur segi enam, torsi pengencangan 0,8 Nm.				
Jumlah paket	1 buah				
Koneksi listrik					
pin kontak pada bagian bawah modul, FK-E:					
Konektor: M12; pengkodean: A					
