




Modul AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktif, 2E/2AT PNP

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2411
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Aplikasi	Instalasi di lapangan	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 142
Total beban arus maks.	[A]	4
Watchdog terintegrasi		ya
Input/output		
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 2	
Input		
Jumlah input digital		2
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		AS-i
Suplai tegangan	[V]	20...30



Modul AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktif, 2E/2AT PNP

Peringkat input arus total maksimal	[mA]	100
Arus input Tinggi	[mA]	> 5
Arus input Rendah	[mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi	[V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya

Output

Desain kelistrikan	AS-i
Jumlah output digital	2
Sirkuit	PNP
Rentang tegangan DC	[V] 10...30; (sesuai PELV; melalui kabel bulat)
Beban arus maks. per output	[mA] 2000
Tahan dari hubung singkat	ya
Terpisah secara elektrik	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C] -25...80
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50295
-----	----------

Klasifikasi AS-i

Profil AS-i	S-3.0				
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	3			
Kode ID AS-i	[hex]	0			
Sertifikat AS-i	05801				
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	soket	I-1	I-2	O-3	O-4
	pin	2+4	2+4	4	4

Data teknis

Material	PUR
----------	-----

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	LED, hijau
	fungsi	LED, kuning

Keterangan

Keterangan	Input dan output harus diisolasi secara elektrik.
Jumlah paket	1 buah




Modul AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktif, 2E/2AT PNP


Koneksi listrik

Kabel: 2 m; 5 x 1.5 mm²

Koneksi



; pengkodean: A



1	Input
2+4	Suplai sensor L+
3	input data dijembatani secara internal
3	Suplai sensor L-