




Modul AS-Interface CompactLine

CompactM12 4 SB V4A



Aplikasi		
Aplikasi	Instalasi di lapangan	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	2000
Total beban arus maks.	[A]	4
Suplai tegangan tambahan	[V]	20...30 DC; (AUX)
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan	[mA]	2000; (AUX)
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...80
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut	[m]	2000



Modul AS-Interface CompactLine

CompactM12 4 SB V4A

Perlindungan	IP 67; (jika kabel pipih digunakan E7400x / E7401x)
--------------	---

Pengujian/persetujuan

EME	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
Persetujuan UL	suplai tegangan	Class 2

Data teknis

Berat	[g]	272
Tipe pemasangan	Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung	
Dimensi	[mm]	118.2 x 60 x 27
Material	PA 6.6; soket: baja tahan karat (1.4404 / 316L); insert berulir di bagian bawah: baja tahan karat (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah; sekrup baja tahan karat (1.4578 / 316Cu)	

Koneksi listrik

Koneksi modul	Kabel pipih
---------------	-------------

Aksesori


Aksesori (opsional)	Selongsong baja tahan karat, untuk pemasangan jika terdapat tekanan mekanis yang tinggi, E70402
---------------------	---

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: M12; pengkodean: A



1	AS-i +
2	tegangan eksternal -
3	AS-i -
4	tegangan eksternal +
5	ground pelindung (FE)