


Modul AS-Interface CompactLine

CompactLine 8DI M12

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC5210

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 Suplai AS-i
- 2 pengaman adaptor inframerah
- 3 mata air bumi



Aplikasi

Aplikasi

Instalasi di lapangan

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA]	250

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 8
-------------------------	-------------------------

Input

Jumlah input digital	8; (2 x Slave)
Sirkuit input dari input digital	PNP
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	20...30; (tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus)



Modul AS-Interface CompactLine

CompactLine 8DI M12

Peringkat input arus total maksimal	[mA]	200; (untuk setiap Slave)
Arus input Tinggi	[mA]	6...10
Arus input Rendah	[mA]	0...2
Level peralihan tinggi	[V]	> 11
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya

Output

Desain kelistrikan	AS-i
--------------------	------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50295
-----	----------

Klasifikasi AS-i

Versi AS-i	2.1				
Pengalamatan AS-i	Pengalamatan IR dimungkinkan				
Mode pengalamatan yang lebih luas	tidak				
Profil AS-i	S-0.1.E				
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	0			
Kode ID AS-i	[hex]	1.E			
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	input	1	2	3	4
	soket	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	4	2 4	4	2 4

Data teknis

Tipe pemasangan	Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung
Dimensi	[mm] 60 x 152 x 24.4
Material	PUR

Elemen display/pengoperasian


Display	operasi	LED, hijau
	kesalahan	LED, merah
	fungsi	LED, kuning

Keterangan

Keterangan	Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Koneksi



Konektor: M12