


Kabel koneksi dengan colokan

ASTAH040MSS0003H04

Lihat catatan teknis di bagian "Download"



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 250 AC / < 300 DC
Kelas perlindungan	II
Total beban arus maks. [A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar	cULus: ...75 °C
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)	cULus: ...75 °C
Suhu penyimpanan [°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan [%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan	1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat [g]	103.4
Dimensi [mm]	30.5 x 15.5 x 36.5
Material bodi detakan	TPU



Kabel koneksi dengan colokan

ASTAH040MSS0003H04

Material mur	kuningan, berlapis nikel	
Kesesuaian rantai tarik	ya	
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 5 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Catatan	Lihat catatan teknis di bagian "Download"
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 3 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



Koneksi

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Warna core :
 BK = hitam
 BN = coklat
 BU = biru
 WH = putih

Kabel koneksi dengan colokan

ASTAH040MSS0003H04

Diagram dan grafik

garis karakteristik untuk derating

Derating $I_{max} * 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Suhu sekitar [°C]

Y Arus [A]