


Kabel koneksi Y

YDSGHDA0MSS0002HDA0MSS

Lihat catatan teknis di bagian "Download"



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 24 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat [g]	172.8
Material bodi detakan	TPU / TPU
Material mur	kuningan, berlapis nikel
Material penyegel	FKM
Tipe konektor	M12
Kesesuaian rantai tarik	ya

Kabel koneksi Y

YDSGHDA0MSS0002HDASTGH030MSS

Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 5 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Catatan	Lihat catatan teknis di bagian "Download"
Jumlah paket	1 buah


Koneksi listrik - colokan C

Konektor: M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: Mur pengunci, kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen!



Koneksi listrik

Koneksi




Kabel koneksi Y

YDSGHDA0MSS0002HDASTGH030MSS

Koneksi listrik - soket A

Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Konektor: M12, lurus; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: Mur pengunci, kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen!




Koneksi listrik - colokan B

Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.9 mm; 2 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Konektor: M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: Mur pengunci, kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen!



Diagram dan grafik

Derating I_{max} * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Suhu sekitar [°C]

Y Arus [A]