




Aplikasi		
Aplikasi	casing untuk pemasangan pada panel	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 200
Total beban arus maks.	[A]	0.18; (arus total untuk semua input dan output yang dipasok dari AS-i: 180 mA)
Watchdog terintegrasi	ya	
Input/output		
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 3; Jumlah output digital: 3	
Input		
Jumlah input digital	3	
Sirkuit input dari input digital	PNP	
Suplai sensor dari input	AS-i	
Suplai tegangan	[V]	20...30; (DC)
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya	
Output		
Desain kelistrikan	PNP	
Jumlah output digital	3	
Rentang tegangan DC	[V]	18...30; (DC)
Beban arus maks. per output	[mA]	180; (perhatikan beban arus untuk semua input dan output)
Tahan dari hubung singkat	ya	
Output suplai aktuator	AS-i	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 50295	



Modul PCB AS-Interface

PCB 3DI 3DO T IP00

Klasifikasi AS-i					
Versi AS-i	2.1				
Mode pengalaman yang lebih luas	ya				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-7.A.E				
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	7			
Kode ID AS-i	[hex]	A.E			
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	input	I-1	I-2	I-3	-
	Output	O-1	O-2	O-3	-
Data teknis					
Berat	[g]	30.5			
Elemen display/pengoperasian					
Display	operasi	LED, hijau			
	kegagalan	LED, merah			
Keterangan					
Keterangan	Modul AS-i adalah solusi PCB untuk slave AS-i, disuplai melalui AS-i.				
	Fungsi watchdog menonaktifkan output jika tidak ada komunikasi di jalur AS-i.				
Jumlah paket	1 buah				
Koneksi listrik					
terminal sekrup: 0.2...1.5 mm²; AWG26 - AWG16					
O1	Output 1				
O2	Output 2				
O3	Output 3				
I-	Suplai sensor 0 V				
I+	Suplai sensor +24 V				
I1	input 1				
I2	input 2				
I3	input 3				
A-	AS-i -				
A+	AS-i +				