


Modul AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC5205

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 panel untuk pelabelan



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA]	< 235

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4
-------------------------	-------------------------

Input

Jumlah input digital	4
Sirkuit input dari input digital	PNP
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal [mA]	200
Arus input Tinggi [mA]	> 5
Arus input Rendah [mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi [V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya


Output

Desain kelistrikan	AS-i
--------------------	------



Modul AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

Kondisi pengoperasian						
Suhu sekitar		[°C]	-25...85			
Perlindungan			IP 67			
Pengujian/persetujuan						
EME		EN 50295				
Klasifikasi AS-i						
Profil AS-i		S-0.0				
Konfigurasi I/O AS-i		[hex]	0			
Kode ID AS-i		[hex]	0			
Sertifikat AS-i		01302				
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		soket	I-1	I-2	I-3	I-4
		pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Data teknis						
Tipe pemasangan		Interface AS-i untuk bagian bawah FC				
Material		PBT				
Elemen display/pengoperasian						
Display		operasi		LED, hijau		
		fungsi		LED, kuning		
Keterangan						
Jumlah paket		1 buah				
Koneksi listrik						
pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:						
Konektor: M12; pengkodean: A						
 1 2 3 4 Input Suplai sensor L+ input data dijembatani secara internal Suplai sensor L-						
1						
2+4						
3						