

Kabel koneksi Y

YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS

Lihat catatan teknis di bagian "Download"



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	30 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat [g]	186.5
Material bodi detakan	TPU / TPU
Material mur	kuningan, berlapis nikel
Material penyegel	Viton
Kesesuaian rantai tarik	ya
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel
	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan
	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan
	> 5 Mio.
	ketegangan torsional
	± 180 °/m

Kabel koneksi Y

YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS

Keterangan

Catatan


Lihat catatan teknis di bagian "Download"

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik - colokan C


Konektor: M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: Mur pengunci, kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen!



Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Kabel koneksi Y

YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS

Koneksi listrik - soket A

Konektor: M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: Mur pengunci, kuningan, berlapis nikel; Segel: Viton; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen!



Koneksi listrik - colokan B

Konektor: M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: Mur pengunci, kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen!





Diagram dan grafik

Derating I_{max} * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Suhu sekitar [°C]

Y Arus [A]