



Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DI IP67



Aplikasi		
Aplikasi	Instalasi di lapangan	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	250
Input/output		
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4	
Input		
Jumlah input digital		4
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		AS-i
Suplai tegangan	[V]	18...30; (melalui kabel pipih)
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	200
Arus input Tinggi	[mA]	6...10
Arus input Rendah	[mA]	0...2
Level peralihan tinggi	[V]	> 11
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 67



Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DI IP67

Pengujian/persetujuan						
EME		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[ANN]		404		
Klasifikasi AS-i						
Versi AS-i		2.11; 3.0				
Pengalamatan AS-i		soket pengalamanatan				
Mode pengalamanatan yang lebih luas		tidak				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-0.0.E				
Konfigurasi I/O AS-i		[hex]		0		
Kode ID AS-i		[hex]		0.E		
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		input	1	2	3	4
		soket	I-1	I-2	I-3	I-4
		pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Data teknis						
Berat		[g]		155.1		
Tipe pemasangan		Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung				
Material		PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah				
Elemen display/pengoperasian						
Display		operasi		LED, hijau		
		kesalahan		LED, merah		
		fungsi		LED, kuning		
Koneksi listrik						
Koneksi modul		Kabel pipih				
Aksesori						
Item dikirim		bagian bawah				
Aksesori (opsional)		Kabel pengalamanatan.: E70213				
		Tutup pelindung: M12, E73004				
Keterangan						
Keterangan		Hanya gunakan kabel pengalamanatan E70213.				
		Jangan gunakan kabel pengalamanatan dari produsen lain.				
		Hubung singkat atau deformasi soket pengalamanatan yang tidak dapat diperbaiki tidak dapat dikecualikan.				
		Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.				
Jumlah paket		1 buah				




Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine 4DI IP67

Koneksi listrik

teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi

Konektor: M12; pengkodean: A



	Input
1	Suplai sensor L+
2+4	input data dijembatani secara internal
3	Suplai sensor L-
5	tidak digunakan