



Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine IO-Link 2 Ports



Aplikasi		
Desain		hanya untuk pengoperasian dengan master AS-i dengan profil M4
Aplikasi		Instalasi di lapangan
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	300
Pelindung polaritas terbalik		ya
Suplai tegangan tambahan	[V]	20...30 DC
Input		
Suplai sensor dari input		AS-i
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya
Interface		
Interface komunikasi		IO-Link; AS-i
IO-Link Device		
Waktu siklus proses min.	[ms]	2.3
IO-Link Master		
Tipe transmisi		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link		1.0
Jumlah port kelas A		2
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70



Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine IO-Link 2 Ports

Perlindungan

IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50295	
MTTF	[ANN]	149

Klasifikasi AS-i

Versi AS-i	3.0
Pengalamatan AS-i	socket pengalaman
Mode pengalaman yang lebih luas	tidak
AS-i master profile	M4
Profil AS-i	S-7.5.5
Konfigurasi I/O AS-i	[hex] 7
Kode ID AS-i	[hex] 5.5

Data teknis

Berat	[g]	161.35
Material	PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah	

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	PWR LED, hijau Tegangan AS-i
	kesalahan	LED, merah
	status peralihan	LED, kuning DI/DO Port 1, Port 2
	komunikasi	LED, hijau IO-Link Port 1, Port 2
	komunikasi yang terganggu	LED, merah Port 1, Port 2

Koneksi listrik

Koneksi modul	Kabel pipih
---------------	-------------

Aksesori

Item dikirim	bagian bawah
Aksesori (opsional)	Tutup pelindung: M12, E73004

Keterangan

Keterangan	Jika sensor dan aktuator disuplai dari AS-i, beban tidak boleh melebihi nilai maksimum 200 mA.
	Ada koneksi listrik antara sensor dan AS-i.
	tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket	1 buah




Modul AS-Interface ClassicLine dengan teknologi pemasangan cepat

ClassicLine IO-Link 2 Ports

Koneksi listrik

teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi

Konektor: M12; pengkodean: A



1	Suplai sensor +24V (L+ in IO-Link)
2	n.c.
3	Suplai sensor 0V (L- in IO-Link)
4	DI / DO untuk komunikasi IO-Link
5	n.c.