




Master IO-Link dengan interface EtherNet/IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Produk alternatif: AL1921

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi	
Aplikasi	Modul I/O untuk aplikasi di kabinet kontrol
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	20...30 DC; (US ; sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA]	300...3900; (US)
Kelas perlindungan	III
Suplai sensor US	
Total beban arus maks. [A]	3.6
Input/output	
Jumlah total input dan output	16; (bisa dikonfigurasi)
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 8; Jumlah output digital: 8
Input	
Jumlah input digital	8; (IO-Link Port Class A)
Level peralihan tinggi [V]	11...30
Level peralihan rendah [V]	0...5
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya



Master IO-Link dengan interface EtherNet/IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Output		
Jumlah output digital	8; (IO-Link Port Class A)	
Beban arus maks. per output [mA]	300	
Tahan dari hubung singkat	ya	
Interface		
Interface komunikasi	Ethernet; IO-Link	
Ethernet - EtherNet/IP		
Standar transmisi	10Base-T; 100Base-TX	
Laju transmisi	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protokol	EtherNet/IP	
Pengaturan pabrik	Alamat IP: 192.168.1.250	
	subnet maks: 255.255.255.255	
	alamat IP gateway: 0.0.0.0	
	Alamat MAC: lihat label tipe	
Catatan tentang interface	DHCP, BOOTP, static	
	DLR (Device Level Ring)	
	Topologi jaringan yang didukung: garis	
	ring	
Ethernet - Internet of Things		
Standar transmisi	10Base-T; 100Base-TX	
Laju transmisi	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protokol	MQTT JSON	
Pengaturan pabrik	Alamat IP: 169.254.x.x	
	subnet maks: 255.255.0.0	
	alamat IP gateway: 0.0.0.0	
	Alamat MAC: lihat label tipe	
Catatan tentang interface	Protokol aman: HTTPS	
IO-Link Master		
Tipe transmisi	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Jumlah port kelas A	8	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...65	
Suhu penyimpanan [°C]	-25...85	
Kelembapan udara relatif maks. [%]	90	
Perlindungan	IP 20	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
MTTF [ANN]	78	
Data teknis		
Berat [g]	319.2	
Material	casing: PA oranye	



Master IO-Link dengan interface EtherNet/IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Aksesori	
Item dikirim	klem cage: 9
Keterangan	
Keterangan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
suplai tegangan X31	
1	GND (US)
2	GND (US)
3	+ 24 V DC (US)
4	+ 24 V DC (US)
IO-Link Port Class A X01...X08	
1	Suplai sensor (US) L+
2	input digital
3	Suplai sensor (US) L-
4	C/Q IO-Link
Koneksi listrik - Ethernet	
Konektor: RJ45	
EtherNet IP X21, X22	
1	TX +
2	TX -
3	RX +
4	tidak digunakan
5	tidak digunakan
6	RX -
7	tidak digunakan
8	tidak digunakan
IoT X23	
1	TX +
2	TX -
3	RX x
4	tidak digunakan
5	tidak digunakan
6	RX -
7	tidak digunakan
8	tidak digunakan