




Unit evaluasi untuk pemantauan kecepatan

D100/230VAC/WINDOW

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk		
Casing		casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi	[mm]	75 x 55 x 110
Aplikasi		
Aplikasi		evaluasi universal urutan pulsa sehubungan dengan kecepatan yang terlalu tinggi dan terlalu rendah; pemantauan kecepatan rotasi
Data kelistrikan		
Tegangan nominal AC	[V]	< 230
Tegangan nominal DC	[V]	24
Toleransi tegangan nominal	[%]	10
Toleransi tegangan nominal 2	[%]	10
Frekuensi nominal AC	[Hz]	50...60
Energi tambahan untuk sensor DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah output relai: 2
Output		
Jumlah output relai		2
Peringkat kontak		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Rentang pengukuran/pengaturan		
Rentang pengaturan	[Imp/min]	100...1000
Akurasi/deviasi		
Histeresis	[X01]	5
Kemampuan pengulangan	[X01]	1



Unit evaluasi untuk pemantauan kecepatan

D100/230VAC/WINDOW

Waktu respons		
Penunda pengaktifan	[s]	0.5...15
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan	penyesuaian presisi dalam jangkauan dengan potensiometer	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...70
Perlindungan		IP 40
Terminal peringkat perlindungan		IP 20
Data teknis		
Casing	casing untuk pemasangan rel DIN	
Dimensi	[mm]	75 x 55 x 110
Material	plastik	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	2 x LED, merah
Koneksi listrik		
Koneksi		