

Kabel koneksi

VDOAH032MSS01,5H03STGH030MSS

Lihat catatan teknis di bagian "Download"



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Kelas perlindungan	II
Total beban arus maks. [A]	4

Output

Desain kelistrikan	PNP
--------------------	-----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar	cULus: ...75
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)	cULus: ...75
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Pengujian/persetujuan

MTTF [ANN]	20027
------------	-------

Data teknis

Berat [g]	73.1
Dimensi [mm]	15.5 x 15.5 x 49.5
Material bodi detakan	TPU



Kabel koneksi

VDOAH032MSS01,5H03STGH030MSS

Material mur	kuningan, berlapis nikel	
Material penyegel	FKM	
Kesesuaian rantai tarik	ya	
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 5 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan

Catatan	Lihat catatan teknis di bagian "Download"	
Jumlah paket	1 buah	

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 1.5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi





Kabel koneksi

VDOAH032MSS01,5H03STGH030MSS

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam transparan; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

