


Unit evaluasi untuk pemantauan kecepatan

D100/230VAC/3LED

Produk tidak tersedia - entri arsip



1 pemasangan pada rel DIN



Karakteristik produk

Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi [mm]	75 x 55 x 110

Aplikasi

Aplikasi	evaluasi universal urutan pulsa sehubungan dengan kecepatan yang terlalu tinggi dan terlalu rendah; pemantauan kecepatan rotasi
----------	---

Data kelistrikan

Tegangan nominal AC [V]	< 230
Tegangan nominal DC [V]	24
Toleransi tegangan nominal [%]	10
Toleransi tegangan nominal 2 [%]	10
Frekuensi nominal AC [Hz]	50...60
Energi tambahan untuk sensor DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output relai: 1
-------------------------	------------------------

Output

Jumlah output relai	1
Peringkat kontak	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengaturan [Imp/min]	500...5000
------------------------------	------------

Akurasi/deviasi

Histeresis [X01]	5...100
Kemampuan pengulangan [X01]	1



Unit evaluasi untuk pemantauan kecepatan

D100/230VAC/3LED

Waktu respons		
Penunda pengaktifan	[s]	0.5...15
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan	penyesuaian presisi dalam jangkauan dengan potensiometer	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...70
Perlindungan	IP 40	
Terminal peringkat perlindungan	IP 20	
Data teknis		
Casing	casing untuk pemasangan rel DIN	
Dimensi	[mm]	75 x 55 x 110
Material	plastik	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	LED, hijau
	operasi	1 x LED, hijau
Koneksi listrik		
Koneksi		

