




Modul pelindung sirkuit untuk suplai daya tak terputus

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A



- 1 panel untuk pelabelan
- 2 tombol tekan aktif/nonaktif/reset LED status 2
- 3 tombol tekan aktif/nonaktif/reset LED status 1
- 4 terminal colok Output 1/2



Aplikasi		
Instalasi	rel TH35; sesuai dengan EN 60715	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	sesuai SELV/PELV
Tegangan nominal DC	[V]	24
Tegangan input DC	[V]	19.2...30
Kelas perlindungan		III
Pelindung polaritas terbalik		ya
Waktu buffering listrik (tegangan nominal 24 V DC)	[ms]	10
Arus sirkuit tertutup	[mA]	12
Jumlah saluran		2
Arus nominal	[A]	1...10
Arus nominal (Elemen Fail-Safe)	[A]	16
Output		
Kapasitansi beban, total	[mF]	20
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...70
Perlindungan		IP 20; (di bagian depan)
Tingkat kekotoran		2

Modul pelindung sirkuit untuk suplai daya tak terputus

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A

Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-6-3	radiasi interferensi
	EN 61000-6-2	ketahanan
Data teknis		
Berat	[g]	74.5
Dimensi	[mm]	80 x 12.5 x 98
Elemen display/pengoperasian		
Display	status	2 x LED, merah/hijau/oranye
Elemen pengoperasian	2 x	tombol tekan
Koneksi listrik		
terminal colok:		
tuas/strip kontak:		
Koneksi		





Diagram dan grafik

karakteristik output



karakteristik waktu-arus