


Unit evaluasi ringkas untuk pemantauan kecepatan

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: DI5004

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	10
Dimensi [mm]	M30 x 1.5 / L = 81

Aplikasi

Aplikasi	evaluasi gerakan berputar dan linier yang mudah yang berkaitan dengan kecepatan yang terlalu rendah; pemblokiran
----------	--

Data kelistrikan

Tegangan nominal DC [V]	10...36
Konsumsi arus [mA]	< 3
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output


Jumlah total output	1
Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	1.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]	250
Tahan dari hubung singkat	ya



Unit evaluasi ringkas untuk pemantauan kecepatan

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Pelindung beban berlebih		ya
Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian [mm]		10
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan		tidak
Rentang pengukuran/pengaturan		
Rentang pengaturan [Imp/min]		3...300
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01]		15
Waktu respons		
Penunda pengaktifan [s]		15
Frekuensi peredaman maks. [Imp/min]		15000
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan		potensiometer multiturn
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]		-25...80
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Pemasangan		flush mountable
Dimensi [mm]		M30 x 1.5 / L = 81
Penamaan ulir		M30 x 1.5
Material		kuningan lapisan khusus; PBT
Torsi pengencangan [Nm]		50
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, hijau
Koneksi listrik		
Koneksi		



Konektor: 1 x Koneksi plug-and-socket SS