

DP1213



Konverter IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA



CE cUL US LISTED IO-Link UK CA

Karakteristik produk	
Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 2
Interface komunikasi	IO-Link
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC [V]	24
Konsumsi arus [mA]	300
Total beban arus maks. [A]	0.2
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 2
Output	
Jumlah output analog	2
Output arus analog [mA]	4...20
Beban maks. [Ω]	300
Output analog presisi [%]	0,25
Interface	
Interface komunikasi	IO-Link
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link	1.1
Standar SDCI	IEC 61131-9

DP1213



Konverter IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Profil	Smart Sensor	
Mode SIO	tidak	
Tipe port master yang diperlukan	A/B	
Data proses analog	2	
Waktu siklus proses min. [ms]	3.6	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	612

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...70
Catatan tentang suhu sekitar	2000 m: -25...70 °C
	3000 m: -25...64 °C
	4000 m: -25...62 °C
Suhu penyimpanan [°C]	-25...70
Kelembapan udara relatif maks. [%]	90; (penurunan linear hingga 50% (40 °C) non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m]	4000
Perlindungan	IP 67
Tingkat kekotoran	2

Pengujian/persetujuan

MTTF [ANN]	352
------------	-----

Data teknis

Berat [g]	91.5
Material	casing: PA

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	1 x LED, hijau
	output analog	2 x LED, kuning

Aksesori

Aksesori (opsional)	klip pemasangan
---------------------	-----------------

Keterangan

Keterangan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik - colokan




1:	L+
2:	tidak digunakan
3:	L-
4:	C/Q IO-Link



Konverter IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Koneksi listrik - soket



1:	L+
2:	4...20 mA output analog 2
3:	L-
4:	4...20 mA output analog 1
5:	tidak digunakan