

## Kabel koneksi

VDOGH030MSS0002H03STGF030MSS

Lihat catatan teknis di bagian "Download"



## Aplikasi

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus       | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
| Bebas dari silikon | ya                                                                               |

## Data kelistrikan

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Tegangan pengoperasian [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Kelas perlindungan         | III               |
| Total beban arus maks. [A] | 3                 |

## Kondisi pengoperasian

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Suhu sekitar [°C]                       | -25...90                    |
| Catatan tentang suhu sekitar            | cULus: ...75                |
| Suhu sekitar (bergerak) [°C]            | -25...90                    |
| Catatan tentang suhu sekitar (bergerak) | cULus: ...75                |
| Perlindungan                            | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Data teknis

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Berat [g]               | 90.3                           |
| Material                | casing: TPU oranye; Segel: FKM |
| Material mur            | kuningan, berlapis nikel       |
| Kesesuaian rantai tarik | ya                             |



## Kabel koneksi

VDOGH030MSS0002H03STGF030MSS

|                         |                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesesuaian rantai tarik | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel | min. 10 x diameter kabel                                                                          |
|                         | kecepatan pergerakan                                | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk <sup>2</sup> |
|                         | siklus pembengkokan                                 | > 5 Mio.                                                                                          |
|                         | ketegangan torsional                                | ± 180 °/m                                                                                         |

## Keterangan

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Catatan      | Lihat catatan teknis di bagian "Download" |
| Jumlah paket | 1 buah                                    |

## Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm



## Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## Koneksi



## Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

