


DTC510



Kepala pembaca/penulis RFID HF

DTCHF MCRWCOUS03



- 1 LED kuning
- 2 LED hijau
- 2 LED merah



Aplikasi

Persetujuan radio untuk

AS; Kanada; EU/RED; Australia; Jepang; Taiwan;
India; Singapura; Cina; Korea Selatan; Israel

Catatan tentang persetujuan
radio

Daftar negara yang memberlakukan Pedoman Peralatan Radio
Eropa 2014/53/EU (RED) dapat ditemukan di bagian "Download".

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]

9...32 DC

Konsumsi arus [mA]

≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)

Kelas perlindungan

III

Frekuensi pengoperasian [MHz]

13,56

Standar RFID

ISO 15693

Zona pendeteksian

Jarak ke tag ID [mm]

≤ 60

Interface

Interface komunikasi

CAN

CAN


Protokol

CANopen



Kepala pembaca/penulis RFID HF

DTCHF MCRWCOUS03

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67; IP 69K
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / berulang
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / tidak berulang
Ketahanan terhadap getaran	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Data teknis		
Berat	[g]	180
Casing		persegi panjang
Permukaan pendeteksian		5 posisi yang dapat dipilih
Dimensi	[mm]	40 x 40 x 54
Material		casing: PA; komponen logam: baja tahan karat
Elemen display/pengoperasian		
Display	Preoperational Mode	1 x LED, hijau lampu
	Operational Mode	1 x LED, hijau berkedip
	komunikasi tag	1 x LED, kuning lampu
	kesalahan	1 x LED, merah berkedip
Keterangan		
Keterangan		Untuk jarak ke tag ID lainnya, lihat lembar data yang relevan (E803xx)
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Konektor: 1 x M12, dapat diputar, mengunci; pengkodean: A		
		
1	tidak digunakan	
2	U+	
3	grounding	
4	CAN_H	
5	CAN_L	