


DTE902



Perangkat RFID yang ringkas

DTRUHFA HLRWEIUS04



Aplikasi

Persetujuan radio untuk

AS; Kanada; Meksiko

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]

19.2...28.8 DC

Konsumsi arus [mA]

500

Konsumsi daya [W]

8.6

Kelas perlindungan

III

Frekuensi pengoperasian [MHz]

902...928

Standar RFID

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63

Daya transmisi EIRP [mW]

200; (maksimum: 250 mW)

Output

Beban arus maks. per output [mA]

100; (max.)

Interface

Interface komunikasi

Ethernet

Ethernet - EtherNet/IP

Protokol

EtherNet/IP

Tipe penggunaan

transmisi data

Ethernet - TCP/IP

Protokol

TCP/IP

Pengaturan pabrik

Alamat IP: 192.168.0.79

subnet maks: 255.255.255.0

alamat IP gateway: 192.168.0.100

Tipe penggunaan

pengaturan parameter; transmisi data

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]

-20...55

Catatan tentang suhu sekitar

dengan pelat pemasangan dan elemen pendinginan: -20...60 °C



Perangkat RFID yang ringkas

DTRUHFA HLRWEIUS04

Suhu penyimpanan	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

Tahan guncangan	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / guncangan
		50 g (11 ms) / sekali guncangan
Ketahanan terhadap getaran	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

Data teknis

Berat	[g]	693.3
Dimensi	[mm]	113 x 118.6 x 50
Material		casing: aluminium; PBT / PC; baja tahan karat

Elemen display/pengoperasian

Display	suplai tegangan	1 x LED, hijau
	Display batang LED	4 x LED, kuning kekuatan sinyal Tag ID
	status	2 x LED, hijau/merah interface fieldbus
	status	2 x LED, hijau/kuning Ethernet

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - Ethernet

Konektor: 2 x M12; pengkodean: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Koneksi listrik - suplai tegangan

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



PWR

1	L+
2	input/output digital 2
3	L-
4	input/output digital 1
5	tidak digunakan