




Kepala pembaca/penulis RFID HF

DTRHF IBRWIOUS03



Aplikasi			
Aplikasi	deteksi objek pada peralatan pengangkut		
Persetujuan radio untuk	AS; Kanada; EU/RED; Australia; Cina; Singapura; Jepang; Taiwan; India		
Catatan tentang persetujuan radio	Daftar negara yang memberlakukan Pedoman Peralatan Radio Eropa 2014/53/EU (RED) dapat ditemukan di bagian "Download".		
Data kelistrikan			
Tegangan pengoperasian	[V]	19.2...28.8 DC	
Konsumsi arus	[mA]	< 50	
Kelas perlindungan		III	
Frekuensi pengoperasian	[MHz]	13,56	
Standar RFID		ISO 15693	
Zona pendeteksian			
Jarak ke tag ID	[mm]	mengacu pada tag koin 30 mm; I-CODE SLI	: ≤ 30
Interface			
Interface komunikasi	IO-Link		
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)		
Revisi O-Link	1.1		
Profil	Smart Sensor: Device Identification		
Mode SIO	tidak		
Tipe port master yang diperlukan	A		
DeviceID yang didukung	Tipe operasi		DeviceID
	default		967
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-20...60	
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...80	
Perlindungan		IP 67; IP 69K	

Kepala pembaca/penulis RFID HF

DTRHF IBRWIOUS03

Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / berulang
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / tidak berulang
Ketahanan terhadap getaran	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Perlindungan listrik	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Data teknis		
Berat	[g]	197.5
Casing		berbentuk silinder
Pemasangan		flush mountable
Dimensi	[mm]	M30 x 1.5 / L = 70
Penamaan ulir		M30 x 1.5
Material		casing: baja tahan karat (1.4301/304); Tutup pelindung: PPS

Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
	komunikasi tag	1 x LED, kuning

Aksesori	
Item dikirim	mur 2 x M30 x 1,5

Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik	
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A	



Koneksi

