




Kepala pembaca/penulis RFID HF

DTRHF INRWIOUS03



Aplikasi

Aplikasi	deteksi objek pada peralatan pengangkut
Persetujuan radio untuk	AS; Kanada; EU/RED; Australia; Cina; Singapura; Jepang; Taiwan; India
Catatan tentang persetujuan radio	Daftar negara yang memberlakukan Pedoman Peralatan Radio Eropa 2014/53/EU (RED) dapat ditemukan di bagian "Download".

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	19.2...28.8 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 50
Kelas perlindungan		III
Frekuensi pengoperasian	[MHz]	13,56
Standar RFID		ISO 15693

Zona pendeteksian

Jarak ke tag ID	[mm]	mengacu pada tag koin 30 mm; I-CODE SLI	:	≤ 45
-----------------	------	---	---	------

Interface

Interface komunikasi	IO-Link	
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Profil	Smart Sensor: Device Identification	
Mode SIO	tidak	
Tipe port master yang diperlukan	A	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	967

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-20...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67; IP 69K

Kepala pembaca/penulis RFID HF

DTRHF INRWIOUS03

Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / berulang
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / tidak berulang
Ketahanan terhadap getaran	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Perlindungan listrik	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Data teknis		
Berat	[g]	175.8
Casing		berbentuk silinder
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	M30 x 1.5 / L = 70
Penamaan ulir		M30 x 1.5
Material		casing: baja tahan karat (1.4301/304); Tutup pelindung: PPS

Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
	komunikasi tag	1 x LED, kuning

Aksesori	
Item dikirim	mur 2 x M30 x 1,5

Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik	
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A	



Koneksi	
---------	--

