



Kabel koneksi

VDOGH040MSS0010H04STAH040MSS

Lihat catatan teknis di bagian "Download"



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar		cULus: ...75
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)		cULus: ...75
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan	[%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan		1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis		
Berat	[g]	310
Dimensi	[mm]	30.5 x 15.5 x 36.5
Material		casing: TPU oranye; Segel: FKM



Kabel koneksi

VDOGH040MSS0010H04STAH040MSS

Material mur	kuningan, berlapis nikel	
Kesesuaian rantai tarik	ya	
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 5 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Catatan	Lihat catatan teknis di bagian "Download"
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Kabel koneksi

VDOGH040MSS0010H04STAH040MSS

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



Diagram dan grafik

garis karakteristik untuk derating

Derating $I_{max} * 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Suhu sekitar [°C]

Y Arus [A]