

DX2003




Display multifungsi untuk memantau putaran,
kecepatan dan waktu

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: DX2023

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Aplikasi evaluasi dan display universal untuk semua unit fisik yang dapat diperoleh dari urutan pulsa

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	50...60
Toleransi tegangan pengoperasian	[%]	33...58
Tegangan pengoperasian	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Konsumsi arus	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Energi tambahan untuk sensor DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	0...45
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...75
Perlindungan		IP 65; (di bagian depan)
Terminal peringkat perlindungan		IP 20

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



Display multifungsi untuk memantau putaran,
kecepatan dan waktu

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Data teknis

Berat	[g]	575.4
Material		Noryl UL94-V-0

Elemen display/pengoperasian

Display	display LED 7 segmen, oranye 6 digit 15 mm
---------	--

Koneksi listrik

terminal sekrup, DC: 10 x ...1.5 mm²
terminal sekrup, AC: 4 x ...2.5 mm²

Koneksi

