


DX2031



Display multifungsi untuk memantau putaran,
kecepatan dan waktu

DISPLAY/FX460/DC



potongan panel 91 x 43 mm



Karakteristik produk

Dimensi [mm] 48 x 112 x 116

Aplikasi

Aplikasi evaluasi dan display universal untuk semua unit fisik yang dapat diperoleh dari urutan pulsa

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC

Konsumsi arus [mA] 100

Input/output

Jumlah input dan output Jumlah input digital: 2

Input

Jumlah input digital 2

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -20...60

Suhu penyimpanan [°C] -25...70

Perlindungan IP 65

Terminal peringkat perlindungan IP 20

Pengujian/persetujuan

EME EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Data teknis

Berat [g] 302.5

Tipe pemasangan potongan panel: 91 x 43 mm

Dimensi [mm] 48 x 112 x 116

Material Noryl UL94-V-0

Elemen display/pengoperasian

Display display berwarna display LCD grafis penuh, layar sentuh




Display multifungsi untuk memantau putaran,
kecepatan dan waktu

DISPLAY/FX460/DC

Koneksi listrik

terminal sekrup:

Koneksi



NC: tidak digunakan