


E3M151



Kabel koneksi

CONNECTION CABLE M12 5M



Aplikasi

Fitur khusus

Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik

Desain

untuk sensor bergerak 3D Pintar dengan output video analog PAL

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Kelas perlindungan

III

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...80

Perlindungan

IP 67; IP 69K

Data teknis

Berat

[g]

274.3

Material

casing: PUR; Segel: FKM; pin kontak: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah

Material mur

baja tahan karat (1.4305/303)

Kesesuaian rantai tarik

ya

Kesesuaian rantai tarik

radius pembengkokan untuk pemasangan tetap

≥ 60 mm

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Kabel koneksi

CONNECTION CABLE M12 5M

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4305/303)



Koneksi listrik

Kabel: 5 m, TPU, hitam, Ø 6 mm, berpelindung; 3 x 0.25 mm²

Koneksi



- | | |
|----|-----------------|
| 1: | penutup |
| 2: | tidak digunakan |
| 3: | layar coax |
| 4: | core kabel coax |
| 5: | tidak digunakan |

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4305/303)

