


E12317



Kabel koneksi

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Total beban arus maks.	[A]	4; (...40 °C)
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...70
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	-20...50
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Berat	[g]	652.5
Dimensi	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
Material		PUR
Material bodi detakan		PUR
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Kesesuaian rantai tarik		ya
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 7,5 x diameter kabel
	radius pembengkokan untuk pemasangan tetap	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 5,5 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5m dan akselerasi maks. 10 m/dtk²
	siklus pembengkokan	> 5 Mio.
	kekuatan tarik maks. yang diperbolehkan	50 N/mm² statis 20 N/mm² dinamis

Kabel koneksi

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: B; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung



Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, ungu, berpelindung; 2 x 0.25 mm²

Koneksi



GN = Warna core :
RD = hijau
merah

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: B; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung

