


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Produk tidak tersedia - entri arsip



1 emisi cahaya

Aplikasi

Desain	Konverter penampang
Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus
Aplikasi	Radius pembengkokan kecil

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OB50; OBF; OO50
---	-----------------

OB50

Jangkauan fiber optik [mm]	60
----------------------------	----

OBF

Jangkauan fiber optik [mm]	75
----------------------------	----

OO50

Jangkauan fiber optik [mm]	200
----------------------------	-----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-40...70
-------------------	----------

Data teknis

Berat [g]	50.2
Tinggi kepala pendeteksian [mm]	5
Lebar kepala pendeteksian [mm]	20
Panjang kepala pendeteksian [mm]	20
Dimensi probe [mm]	5 x 20 x 20
Panjang total [mm]	2000
Radius pembengkokan min. [mm]	9
Susunan fiber	II
Diameter core [mm]	2 x 16 x 0.25
Material fiber	PMMA
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PE

E20758



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Aksesori

Aksesori (opsional)

Pemotong untuk fiber optik:, E20600

Keterangan

Jumlah paket

1 buah