


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Radius pembengkokan kecil

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OB50; OBF; OO50

OB50

Jangkauan fiber optik

[mm]

10

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

10

OO50

Jangkauan fiber optik

[mm]

30

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...60

Data teknis

Berat

[g]

32.5

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M3

Panjang kepala pendeteksian [mm]

20

Panjang total

[mm]

2000

E21107



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Radius pembengkokan min. [mm]	3
Susunan fiber	⦿
Diameter core [mm]	0.5
Diameter fiber [mm]	2x 217 x 0.06
Diameter eksternal [mm]	1
Material fiber	PMMA
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PE

Aksesori

Item dikirim	mur segi enam: 2 x M3
	washer pengunci bergerigi: 4
	Adaptor: OBF
	Adaptor: OOF
Aksesori (opsional)	Pemotong untuk fiber optik:, E20600

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------