


Display IO-Link

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"



Aplikasi

Fitur khusus	Kontak berlapis emas
Aplikasi	display semua nilai proses dari sensor yang terhubung

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 47
Resistensi isolasi min. [MΩ]	100; (500 V DC)
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya

Software/pemrograman

Opsi pengaturan parameter	display, indikasi
---------------------------	-------------------

Interface

Interface komunikasi	IO-Link				
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)				
Revisi O-Link	1.1				
Standar SDCI	IEC 61131-9				
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis				
Mode SIO	tidak				
Tipe port master yang diperlukan	A				
Waktu siklus proses min. [ms]	11.2				
DeviceID yang didukung	<table> <tr> <th>Tipe operasi</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>694</td></tr> </table>	Tipe operasi	DeviceID	default	694
Tipe operasi	DeviceID				
default	694				

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	0...60
-------------------	--------

E30430



Display IO-Link

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"

Suhu penyimpanan	[°C]	-20...80	
Perlindungan		IP 65; IP 67	
Pengujian/persetujuan			
EME		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-4	
Tahan guncangan		DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran		DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[ANN]	397	
Data teknis			
Berat	[g]	204	
Material		baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM	
Elemen display/pengoperasian			
Display			display berwarna 1,44", 128 x 128 piksel
			2 x LED, kuning
Aksesori			
Item dikirim		Splitter Y:, E12481	
Keterangan			
Jumlah paket		1 buah	
Koneksi listrik			
Konektor: 1 x M12; Kontak: dilapisi emas			