


Display IO-Link

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44



Aplikasi

Fitur khusus

Kontak berlapis emas

Aplikasi

display semua nilai proses dari sensor yang terhubung ke master yang sama

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]

18...30 DC

Konsumsi arus [mA]

< 47

Resistensi isolasi min. [MΩ]

100; (500 V DC)

Kelas perlindungan

III

Pelindung polaritas terbalik

ya

Software/pemrograman

Opsi pengaturan parameter

display, indikasi

Interface

Interface komunikasi

IO-Link

Tipe transmisi

COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)

Revisi O-Link

1.1

Standar SDCI

IEC 61131-9

Profil

Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis

Mode SIO

tidak

Tipe port master yang diperlukan

A

Waktu siklus proses min. [ms]

11.2

DeviceID yang didukung

Tipe operasi

DeviceID

default

824

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

0...60



Display IO-Link

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

Suhu penyimpanan	[°C]	-20...80
Perlindungan		IP 65; IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Tahan guncangan	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[ANN]	398

Data teknis

Berat	[g]	171.5
Material		baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM;

Elemen display/pengoperasian

Display		display berwarna 1,44", 128 x 128 piksel
		2 x LED, kuning

Keterangan


Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas



Koneksi



warna sesuai DIN EN 60947-5-2

Warna core :

BK = hitam
 BN = coklat
 BU = biru