




Adaptor pengelasan untuk sensor proses

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



- 1 G1 ulir internal Aseptoflex Vario
- 2 Port kebocoran
- 3 area penyegelan



CE EHEDG Certified

Aplikasi

Desain	dengan port kebocoran
Instalasi	for thin wall thicknesses
Peringkat tekanan [bar]	16
Catatan tentang peringkat tekanan	untuk sensor koneksi - adaptor

Pengujian/persetujuan

Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.

Data teknis

Berat [g]	762.6
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4435 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,4 / R
Koneksi sensor	G 1 ulir internal Aseptoflex Vario
Koneksi proses	adaptor pengelasan Ø 85 mm
Segel	Gasket

Aksesori

Item dikirim	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Aksesori (opsional)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, E30123

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------