


EVF621



Kabel koneksi

VDOGE050VAS0,25P05STGE050VAS



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Desain	kabel daya, Dengan kode L
Aplikasi	Penggunaan di area basah dan di industri makanan dan minuman
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	63 DC
Kelas perlindungan		III
Total beban arus maks.	[A]	16

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Catatan tentang suhu sekitar		cULus: ...65 °C
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan	[%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan		1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 69K

Data teknis

Berat	[g]	107.2
Material bodi detakan		PP
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Material penyegel		EPDM
Kesesuaian rantai tarik		ya



Kabel koneksi

VDOGE050VAS0,25P05STGE050VAS

Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 1 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 0.25 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 10.1 mm; 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0.15 mm)


Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: L; Bodi cetakan: PP, abu-abu; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm



Koneksi listrik - 2

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: L; Bodi cetakan: PP, abu-abu; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: EPDM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm

