


Adaptor pengelasan untuk sensor proses

WELDING ADAPT D50/G1



- 1 G1 ulir internal Aseptoflex Vario
2 area penyegelan

ACS EC 1935/2004 EHEDG Tested  Reg31

Aplikasi	
Instalasi	for thin wall thicknesses
Peringkat tekanan [bar]	50
Catatan tentang peringkat tekanan	untuk sensor koneksi - adaptor
Pengujian/persetujuan	
Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis	
Berat [g]	191.5
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4435 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,4 / Rz 4
Koneksi sensor	G 1 ulir internal Aseptoflex Vario
Koneksi proses	adaptor pengelasan Ø 50 mm
Segel	Gasket
Aksesori	
Item dikirim	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, sesuai dengan FDA, E30054
Aksesori (opsional)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, sesuai dengan FDA, E30123
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah